



Nožový držák DOVEIQGRIP THD, Vlevo, Velikost dříku / šířka zápichu w: 40/16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Třída artiklu	26D

Popis

Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

Technický popis

WF	32,6 mm
WB	14,8 mm
Velikost stopky	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Šířka zápichu w	16 mm
Řada	DOVEIQGRIP
Označení výrobce	THDL 4040-16T50-IQ
Délka vyložení	50 mm
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

