

Yale

Kladkostroj s čelním ozubeným kolem Yalelift 360°, Nosnost: 1 t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086025 1
GTIN	4025092930611
Třída artiklu	08X

Popis

Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

O 360° otočné ruční vedení řetězu umožňuje ovládání ze všech poloh. Konstruováno pro těžké nasazení. Odpovídá nejnovějším evropským bezpečnostním předpisům. Pracovník obsluhy již nemusí pracovat v nebezpečném dosahu nákladu.

Upozornění:

Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.

Provedení s integrovaným podvozkem, pozinkované provedení a provedení ATEX na poptávku.

Technický popis

Zdvíhací síla při jmenovitém zatížení	30 daN
Počet provazových řetězů	1
Nosnost	1000 kg
Nosnost t	1 t

Normální výška zvedání	3 m
Hmotnost	13 kg
Druh produktu	Kladkostroj