

Mahr**Digitální posuvné měřítko MarCal s měřicími hroty, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415320 800
GTIN	4059192064761
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 800 mm
Odečet	0,0005 palec
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezní chyba	0,05 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	150 mm

Rozlišení	0,01 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Ochranná třída IP	IP 65
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000

Příslušenství

Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2