

Mahr**Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418705 300
GTIN	4059192064747
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem \varnothing 1,5mm, délka 5mm.

Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm, integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi, odolnost proti prachu a vlhkosti, provozní doba cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 67
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Rozsah měření	0 - 300 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Přepínatelný odečet	0,01 mm
Průřez měřicí lišty	12×3,5 mm
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Délka můstku	150 mm
Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Počet obsažených baterií	1
Provozní doba	26000 h
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975

Přídavný můstek dlouhý 300 mm	418610
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rádiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK