

Yale

Elektrický kladkostroj CPV VEGO, Typ: 1-4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Elektrický řetězový zvedák s **nosným hákem** s robustní a spolehlivou konstrukcí. Integrovaný **spínač koncové polohy** pro nejvyšší a nejnižší polohu řetězu prodlužuje životnost kluzné spojky, motoru a pláště. Modul hnacího ústrojí 1 Am, doba zapnutí 50 % při rychlosti, standardní provozní napětí (400 V/50 Hz). Zvýšená bezpečnost provozu díky 42 V stykačovému ovládání, zapouzdřený řídicí spínač s krytím IP65, motory IP55.

Upozornění:

Provedení se 2 rychlostmi (přesný zdvih), jiné výšky zdvihu, podvozek, řetězový zásobník, bezdrátové provedení a provedení 230 V na poptávku.

Technický popis

Normální výška zvedání	3 m
Nosnost	1000 kg
Modul hnacího ústrojí dle normy FEM/ISO	1AM
Automatické koncové vypnutí	ano

Nastavitelná kluzná spojka	ano
Typ	1-4
Počet provazových řetězů	2
Nosnost t	1 t
Rychlost zvedání	4 m/min
Hmotnost	28 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj