

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215654 ST1400
GTIN	4045197673718
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p \max} = 4$ mm.

Rohový rádius: 0,2 mm

Posuv f_z na zub: 0,1 mm

maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 4 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,1 mm
Rohový rádius	0,2 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	6 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 060202 ER
Druh	HB7520

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování