

Garant**90° rohová fréza krátká, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Délka vyložení L_1	44 mm
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219811
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812