

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,1 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060204 ER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		