

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,1 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060208 ER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		