

Garant**APMT 060208 ER, HB7630, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215665 INOX
GTIN	4045197673756
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p \max} = 4$ mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,08 mmmaximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 4 mm

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,08 mm
Rohový rádius	0,8 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	6 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 060208 ER
Druh	HB7630

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování