

Garant**90° rohová fréza dlouhá, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Pro frézování do plného a při záběru v celé šířce záběru i po celé délce břitu je nutná stabilita stroje.

Bez vnitřního chlazení.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	44 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	200 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně

Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219811