

Garant**APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215672 GG
GTIN	4045197601506
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,08 mm

Technický popis

Typ	Litina
Posuv f_z na zub	0,08 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 060204 ER
Typ	HB7730
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	250 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		