

**Garant****XDHW 10T310, HB7720, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Třída artiklu	21A

## Popis

**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.Posuv  $f_z$ : 0,2 mm

## Technický popis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$	0,2 mm
Rohový rádius	1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDHW 10T310
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	130 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	100 m/min	H
GG(G)	vhodný	220 m/min	K
CuZn	omezené použití	500 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		