

Garant
Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 30,25 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	231650 30,25
GTIN	4045197605290
Třída artiklu	21M

Popis
Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5×D.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 30 mm

Posuv f v INOXu > 900 N/mm²: 0,31 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v INOXu > 900 N/mm ²	0,31 mm/ot,
Ø D	30,25 mm
Pro základní prvek Ø D	30 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh	HB7630
Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 15IP1	231999 15IP1
------------------------------	--------------