

Garant**XDHW 060210, HB7720, Typ: ST1400**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.

Posuv f_z : 0,15 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z	0,15 mm
Rohový rádius	1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDHW 060210
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	130 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	100 m/min	H
GG(G)	vhodný	220 m/min	K
CuZn	omezené použití	500 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		