

Garant
TK upínač konfigurovatelný, Pro Ø řezné hlavy D: 12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212000 12
GTIN	4045197659224
Třída artiklu	29W

Popis
Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut.

Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$ díky kuželové a rovinné upínací ploše. Stopka broušená po celé délce v h6 pro individuální zkracování a uvolňování.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Stopku lze uvolnit na $\varnothing d_{1 \text{ min}}$

Technický popis

Užitná délka L_1	26 mm
Minimální vnější Ø, který lze uvolnit d_1	11,8 mm
Pro Ø řezné hlavy D	12 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Doporučený utahovací moment	10 Nm
Celková délka L	126 mm
Řada	TopCut
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

