

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, stopka Weldon, Ø D: 15Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212090 15L
GTIN	4045197192394
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Upozornění:

RD..07 $a_{p\max} = 1,5$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Ø D ₃	8 mm
Délka vyložení L ₁	26 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0702
Ø břitu D _c	15 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Celková délka L _{celk.}	135 mm
Ø délky d ₁	80 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	28 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	4,51 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	6,23 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Úhel nastavení κ	15 - 28 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219803
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2