

Garant**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu D _c	63 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812