

Garant**APFT 160408 PDTR, HB7720, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 4,76 mm

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,14 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,14 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APFT 160408 PDTR
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	4,76 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		