

Garant**APMX 16..08 TR, HB7515, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215745 ST1400 |
| GTIN | 4045197554451 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 5,76 mm

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,14 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Posuv f_z na zub | 0,14 mm |
| Typ | ST1400 |
| Vhodný držák | AP..1604 |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | APMX 16..08 TR |
| Typ | HB7515 |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|----------------|--|
| Tloušťka desky | 5,76 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | omezené použití | 380 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 265 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 220 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 210 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 195 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 270 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 170 m/min | M |
| GG(G) | omezené použití | 170 m/min | K |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |