

Garant
APGT 1604 PDTR, HB7805, Typ: ALU

Údaje o objedávce

Artikové číslo	215730 ALU
GTIN	4045197658180
Třída artiklu	21A

Popis
Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 4,76 mm

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 7 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z na zub	0,18 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	16 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	7 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APGT 1604 PDTR
Druh	HB7805
Řezný materiál	TK

Tloušťka desky	4,76 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování