

Garant
90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/2Lmm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215800 25/2L
GTIN	4045197281197
Třída artiklu	210

Popis
Použití:
Univerzální použití pro všechny materiály.

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

- Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Technický popis

Délka vyložení L_1	55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	170 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	19,85 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	47 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,72 stupeň
$\varnothing D_3$	22 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2