

Garant

90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Třída artiklu	210

Popis

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

- Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

Technický popis

Ø stopky D _s h6	20 mm
Celková délka L _{celk.}	90 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L ₁	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø břitu D _c	20 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	14,85 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	37 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,96 stupeň
$\varnothing D_3$	17 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814