



Pracovní svítidla Line Light, Typ: 1200

Údaje o objednávce

Artikové číslo	081340 1200
GTIN	5708997000571
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se **zpracovanou čočkou** (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště **robustní a odolné proti nárazům**. Je tak koncipovaná pro používání v **nejdrsnejších podmínkách** a spolehlivě poskytuje silné a koncentrované světlo v každém pracovním prostoru. S **akumulátorem pro mobilní použití** s dodatečnou čelní kapesní svítilnou (150 lumenů).

S 24 V DC vstupem pro přímé připojení na stroj nebo pomocí transformátoru č. 081342 na napětí sítě 230 V.

Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro instalaci na **pracovišti nebo ve vozidle**.

Rozsah dodávky:

Pracovní světlo, 2 klipy a fitinky, koncovky, kabelová průchodka / upínač, 2 kabelové spojky.

Technický popis

Počet LED diod	156
Zdroj energie	Síťový provoz
Světelný tok	900 lm
Ochranná třída IP	IP 67
Výměnné osvětlovací těleso	ne

Světelný výkon	13 W
Jmenovité napětí	230 V
Úhel záření	75 stupeň
Zóna ATEX	žádná
Celková délka	1200 mm
Ø hlavy	25 mm
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště

Příslušenství

Držák s přísavkou	081345
Magnetický držák	081344