

**CC.T 09T304, Typ: PR1325****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 PR1325
GTIN	4960664627806
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 PR1325 Druh: PR1325

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 100 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 100 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	PR1325
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení