

**CC.T 060202, Typ: CA6525**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Třída artiklu	25E

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Lamač třísek	GK
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení