

**CCMT 09T304, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260184 SP4019
GTIN	
Třída artiklu	28A

**Popis**

CCMT 09T304 SP4019 Druh: SP4019  
Lamač třísek: 73  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 30 - 440 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 440 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	UNI
Lamač třísek	73
Druh	SP4019

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení