

**Garant****Soustružnický držák eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

### Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

### Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2525X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 32 mm

Celková délka L: 103,5 mm

Podložka: 259031 19

## Technický popis

Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	DWLNR/L 2525X08

Příložka	259038 9
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Šroub pro podložku	259025 1
Podložka	259031 19
Velikost destiček	8 mm
Celková délka L	103,5 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka	259218
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
Podložka Typ 19	259031 19
Upínka Typ 9	259038 9
Podložka Typ 11	259031 11
Podložka	259214

Upínka	259353
Šroubek pro podložku	259167