

**CC.T 060202, Typ: PR1425**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260190 PR1425
GTIN	4960664638697
Třída artiklu	25E

## Popis

CC.T 060202 PR1425 Druh: PR1425

Lamač třísek: MFP-GQ

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 150 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	MFP-GQ
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 150 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3 mm
Hlavní způsob použití	M

Druh	PR1425
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení