

**CCMT 060202, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260180 SP4019
GTIN	
Třída artiklu	28A

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	73
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	SP4019
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení