

HOLEX®**DNMG 110408 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250803 HBX020 |
| GTIN | 4045197663511 |
| Třída artiklu | 22D |

Popis

DNMG 110408 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Lamač třísek | PM |
| Hloubka řezu a_p | 1 - 5 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 300 m/min |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Druh | HBX020 |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Série | Vyvrtávací tyč |
| Série | Soustružnický držák eco-QT / eco |
| Série | Soustružnický držák |
| Série | Soustružnický držák QuickTurn |
| Série | Vyvrtávací hlava |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | DNMG 110408 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | neutrální |