

 KOMET**Základní těleso KOMET®, 8×D, Ø DC: 65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236654 65
GTIN	4047109096004
Třída artiklu	24K

**Popis****Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

**Použití:**

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

**Upozornění:**

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	640 mm
Vhodné pro vrtací korunku	65 - 71 mm
Základní těleso Ø $d_1$	63,5 mm
Užitná délka $L_1$	560 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	80 mm
Jmenovitý Ø $D$	65
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	8×D
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

