

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Velikost destiček	8 mm
Podložka	259031 40
Sada pružin	259044 2
ISO kód držáku	PWLNR/L 1616H08
Šroubek klínku	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost stopky	16 mm
Lomená páka	259015 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Celková délka L	100 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínu Typ 8	259018 8
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 40	259031 40
Šroubek klínu Typ 2	259018 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500