

**Základní těleso KOMET®, 6×D, Ø DC: 55mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236652 55
GTIN	4047109095953
Třída artiklu	24K

**Popis****Provedení:**

- **Bezpečné do 6×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

**Použití:**

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

**Upozornění:**

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

**Technický popis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	80 mm
Základní těleso Ø d <sub>1</sub>	53,5 mm
Vhodné pro vrtací korunku	55 - 64 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	370 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	435 mm
Jmenovitý Ø D	55
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	6×D
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

