

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada pružin	259044 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	21 mm
Lomená páka	259015 2
Podložka	259031 40
Šroubek klínu	259018 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kód držáku	PWLNR/L 2525M08
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Sada pružinových kolíků	259047 2
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 40	259031 40
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500