

**Základní těleso KOMET®, 6×D, Ø DC: 65mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236652 65 |
| GTIN | 4047109095960 |
| Třída artiklu | 24K |

Popis**Provedení:**

- **Bezpečné do 6×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Upozornění:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|---|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 500 mm |
| Užitná délka L_1 | 420 mm |
| ABS® Ø stopky D_s | 80 mm |
| Základní těleso Ø d_1 | 63,5 mm |
| Vhodné pro vrtací korunku | 65 - 71 mm |
| Jmenovitý Ø D | 65 |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 6×D |
| Stopka | ABS |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

