

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	MWLNLR/L 2020K08
Kolík	259049 2
Upínka	259038 12
Sada šroubů	259023 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	28 mm
Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Podložka	259031 41
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Kolík Typ 2	259049 2
Sada šroubů 10dílná Typ 2	259023 2
Upínka Typ 12	259038 12
Podložka Typ 41	259031 41
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500