

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/08mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost destiček	8 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Sada šroubů	259023 3
Podložka	259031 41
ISO kód držáku	A40T MWLNR/L08
Kolík	259049 5
Upínka	259038 12
Celková délka L	300 mm
Upínací výška $L_2$	38,5 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Upínka Typ 12	259038 12
Sada šroubů 10dílná Typ 3	259023 3
Kolík Typ 5	259049 5
Podložka Typ 41	259031 41
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500