

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	6 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
Lomená páka	259015 14
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
ISO kód držáku	A16M PWLNR/L06
Středové přesazení L_3	11 mm
Šroubek klínku	259018 10
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	15,25 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 10	259018 10
Lomená páka Typ 14	259015 14
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500