

**Prodlužovací vedení, 400 V / 16 A, Typ: 10N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081188 10N
GTIN	4007123251520
Třída artiklu	08B

Popis**Provedení:**

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44). Odolný vůči olejům, benzínu, UV záření.

Neoprenový pryžový kabel H07RN-F 5G1,5.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Typ	10N
Materiál kabelu	neopren
Konstrukce kabelu	5G1,5
Třída kabelu	H07RN-F
Délka kabelu	10 m
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz

Vstup typu zástrčky	F
Atribut názvu produktu	400 V / 16 A
Síťové napětí	400 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel

Příslušenství

Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ L	081191 L
Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ XL	081191 XL
Systém pro zavěšování kabelů CableFix Typ S	081191 S