

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Šroubek klínu	259018 2
Sada pružin	259044 2
Lomená páka	259015 2
ISO kód držáku	PSKNR/L 2020K12
Podložka	259031 20
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 20	259031 20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500