

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251111 25/12 |
| GTIN | 4045197656759 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Funkční šířka L ₄ | 32 mm |
| ISO kód držáku | PSKNR/L 2525M12 |
| Podložka | 259031 20 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1204.. |
| Sada pružinových kolíků | 259047 2 |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 26 mm |
| Sada pružin | 259044 2 |
| Lomená páka | 259015 2 |
| Šroubek klínku | 259018 2 |
| Celková délka L | 150 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 75 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2 | 259047 2 |
| Šroubek klínku Typ 2 | 259018 2 |
| PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm | 674242 3 |
| Sada pružin 10dílná Typ 2 | 259044 2 |
| Lomená páka Typ 2 | 259015 2 |
| Podložka Typ 20 | 259031 20 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |