

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	15 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
ISO kód držáku	SDHCR/L 2020K11
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 3	269005 3
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500