

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 2525M11
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	269005 3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 3

269005 3

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500