

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroubek klínu	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	12 mm
Lomená páka	259015 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Délka hlavy L ₁	29 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 2020K12
Podložka	259031 20
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 20	259031 20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500