

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Funkční šířka L ₄	20 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 1616H11
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	16 mm
Podložka	269005 3
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Podložka Typ 3

269005 3

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500