



Vrtací korunka Komet KUB® se stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236660 115
GTIN	4047109090569
Třída artiklu	24L

Popis

Provedení:

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

Procesně bezpečné do 6xD.

Použití:

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka s vestavnými díly.

Upozornění:

Náhradní díly na poptávku.

Technický popis

Velikost středícího hrotu	115
Počet břitů Z	1
Vnější Ø d ₁	112,5 mm

Technický list

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Pro Ø palců	4 17/32 palec
Délka vyložení L _A	85 mm
Jmenovitý Ø D _C	115 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/236660-115>