


**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Třída artiklu	25U

**Popis**
**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky  $D_s$ : 12 mm

ISO kód držáku: A12M SDUCR/L07

Úhel nastavení  $\kappa$ : 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 16 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 9,7 mm

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	16 mm
Středové přesazení $L_3$	9,7 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka vyložení $L_1$	60 mm
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	A12M SDUCR/L07
Celková délka L	150 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň

Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	269022 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8