

 **KOMET****HSS středící hrot KOMET KUB® V464, TiN, Typ: 115****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236661 115
GTIN	4047109025929
Třída artiklu	24M

**Technický popis**

Vhodné pro vrtací korunku	115 – 155 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Typ	TiN
Použití	Ocel
Použití	Al
Druh produktu	Obráběcí vložka pro středící vrtání a navrtávání