

Garant**Držák na vyvrtávací tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 30, Otvor d2 (H7): 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319225 8 |
| GTIN | 4067263107828 |
| Třída artiklu | 31V |

Popis**Provedení:**

- Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- Provrtaná stopka VDI.
- Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

- Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
- Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držákem na vyvrtávací tyče.

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------|
| Otvor d ₂ (H7) | 8 mm |
| Ø H ₃ | 19,5 mm |
| Ø L ₇ | 92,5 mm |
| Ø D ₈ | 55 mm |
| Ø L ₆ | 65 mm |
| Ø D ₆ | 68 mm |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Ø L ₃ | 22 mm |
| Ø H ₁ | 28 mm |
| Tvar | E |
| Velikost VDI | VDI 30 |
| d ₇ | 16,5 mm |
| Barevný kód stopky VDI | VDI 30 |
| Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |